



Gelmof met verbinder

RELICON Relifix V

RELICON Relifix geltechnologie biedt diverse voordelen. De kabelmoffen zijn snel en gemakkelijk te verwerken. De schaaldelen zijn voorzien van een filmscharnier en zijn vervaardigd uit dikwandig, stevig en slagvast polypropyleen (PP). De Relicon-gel in de schaaldelen isoleert en dicht de gehele verbinding af, zodra de mof wordt gesloten. Afhankelijk van het type verbinder kan Relifix worden toegepast als universele verbinding voor bekabeling uit PVC, PE en EPR.

Toepassingsgebieden: in laagspanningsinstallaties als verbindings- of aftakmof, binnen en buiten, boven- en ondergronds, in kabelgoten en onder water.

Hoofdkenmerken


- schaaldeel uit één geheel, gekleurd, hersluitbaar, slagvast, vlamvertragend
- gevuld met Relicon kentekenvrije gel, hoge diëlektrische sterkte
- mengen niet nodig, gemakkelijk te verwerken
- bestand tegen UV-straling, veroudering en weersinvloeden
- onbeperkt houdbaar
- met verbinder, klaar voor verwerken
- gecertificeerd volgens DIN-EN 50393 (komt overeen met DIN VDE 0278)

Inhoud kit

- schaaldelen gevuld met RELICON-gel
- montagehandleiding
- verbinder
- bundelbanden
- inbussleutel (niet voor type V31,5)



Met verbinder!



Relifix V



Gelmof Relifix V toegepast voor kabelreparatie.



Gelmof Relifix 31,5.



Gelmof Relifix V150.



Gelmof Relifix V56, V516.



Gelmof Relifix V525.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP), Silicone (SI)
Kleur	groen (GN)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +90 °C
Houdbaarheid	onbeperkt



TYPE	Ø Hoofdkabel	Hoofdkabel mm ² min - max		Aftakkabel (mm ²) min - max		Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Artikelnr.
Relifix V150	9-16	1 x 10	1 x 50	1 x 2,5	1 x 6	86,0	47,0	27,0	435-00651
Relifix V31.5	9-16	3 x 0,5	3 x 2,5	-	-	86,0	47,0	27,0	435-00650
Relifix V56	9-20	3 x 1,5	5 x 6	-	-	146,0	55,0	35,0	435-00654
Relifix V516	9-22	3 x 6	5 x 16	-	-	180,0	69,0	40,0	435-00655
Relifix V525	9-30	3 x 16	5 x 25	-	-	240,0	75,0	48,0	435-00656

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Voor productspecifieke goedkeuringen kunt u via www.HellermannTyton.nl contact met ons opnemen.