

AXOLUTE

houders en verlichte houders




H4702B



H4702BG



H4703



HA4702X




HB4702X



H4704



H4706



HB4703X



HB4704X



H4726

Ref.	Houders voor installatie in Belgische inbouwdozen
○ H4702B	Houder met schroefbevestiging 2 modules - voor rechthoekige of ellipsvormige afdekplaat
○ H4702BG	Houder met spanklauwbevestiging 2 modules - voor rechthoekige of ellipsvormige afdekplaat

Ref.	Houders voor installatie in Italiaanse inbouwdozen
○ H4703	Houder met schroefbevestiging 3 modules - voor rechthoekige of ellipsvormige afdekplaat
○ H4704	Houder met schroefbevestiging 4 modules - voor rechthoekige of ellipsvormige afdekplaat
○ H4706	Houder met schroefbevestiging 6 modules - voor rechthoekige of ellipsvormige afdekplaat
○ H4726	Houder met schroefbevestiging 3+3 modules - voor rechthoekige of ellipsvormige afdekplaat

Ref.	Verlichte houders
○ HA4702X	Verlichte modulehouder 2 modules voor rechthoekige afdekplaat - 230 V~ - 2.5 mA - 0.3 W
○ HB4702X	Verlichte modulehouder 2 modules voor ellipsvormige afdekplaat - 230 V~ - 2.5 mA - 0.3 W
○ HA4703X	Verlichte modulehouder 3 modules voor rechthoekige afdekplaat - 230 V~ - 2.5 mA - 0.3 W
○ HB4703X	Verlichte modulehouder 3 modules voor ellipsvormige afdekplaat - 230 V~ - 2.5 mA - 0.3 W
○ HA4704X	Verlichte modulehouder 4 modules voor rechthoekige afdekplaat - 230 V~ - 2.5 mA - 0.3 W
○ HB4704X	Verlichte modulehouder 4 modules voor ellipsvormige afdekplaat - 230 V~ - 2.5 mA - 0.3 W

Gebruik van een verlichte modulehouder

- Installeer de mechanismen in de verlichtbare modulehouder zoals bij de gewone modulehouder
- Sluit de verlichtbare modulehouder en de mechanismen aan
- Bevestig de modulehouder in de inbouwdoos
- Bevestig de afdekplaat

